

## KTB GP 352620 AB S4 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

**Přírubové desky**

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 250 mm, Šířka: 167 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">2023230000</a>
Typ	KTB GP 352620 AB S4 PE
GTIN (EAN)	4050118403985
Množství	1 ks

Datum vytvoření 4. června 2024 6:44:28 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

## KTB GP 352620 AB S4 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3 mm	Hloubka (v palcích)	0,118 inch
Výška	250 mm	Výška (v palcích)	9,842 inch
Šířka	167 mm	Šířka (v palcích)	6,575 inch
Čistá hmotnost	785 g		

## Všeobecné informace

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404	Provedení povrchu	elektricky leštěno
Průchodkové desky	vrchol, Dolní	Stupeň krytí (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Tloušťka materiálu	3 mm		

## Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404	Provedení povrchu	elektricky leštěno
Tloušťka materiálu	3 mm		

## Zemnění krytů

Uzemnění přírubové desky	M6 x 15
--------------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ECLASS 9.0	27-14-24-21	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-14-24-21	ECLASS 11.0	27-14-24-21
ECLASS 12.0	27-14-24-21	ECLASS 13.0	27-14-24-21

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	