

HDC MBUS4 F AWG22-20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojniový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nalisovaný kontakt
Objednací číslo	2565910000
Typ	HDC MBUS4 F AWG22-20
GTIN (EAN)	4050118575460
Množství	100 ks

HDC MBUS4 F AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,001 g
----------------	---------

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 90 °C
---------------	------------------

Všeobecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Délka odizolování, jmenovité připojení	4,5 mm
Materiál	Slitina mědi	Materiál kontaktů	Slitina mědi
Provedení povrchu	zlato	Průřez vodiče, max.	0,5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,34 mm ²	Typ	Zásuvka
Typ připojení	Nalisované připojení	Řada	ModuPlug

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Jmenovitý proud	4 A
Povrch kontaktu	Pozlacené	Přenosová rychlost	100 MBit/s
Typ	Zásuvka		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení


Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable
Katalogy	Catalogues in PDF-format

HDC MBUS4 F AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HDC MBUS4 F AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Verze
Objednací číslo	6592650000	Nástroj k nalisování kontaktů
GTIN (EAN)	4050118603774	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Verze
Objednací číslo	6592680000	Lokátor pro krimpovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118603781	
Množství	1 ks	