

HDC MBUS4 D5E MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Příslušenství
Číslo objednávky	2427920000
Typ	HDC MBUS4 D5E MC
GTIN (EAN)	4050118437119
Množství	2 ks

HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	34,8 mm	Výška (v palcích)	1,37 inch
Šířka	12,2 mm	Šířka (v palcích)	0,48 inch
Čistá hmotnost	8 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 90 °C
---------------	------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	100	Izolační síla	≥ 100 MΩ
Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	4 A
Kategorie	Cat. 5e	Kódování	D-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	4
Přenosová rychlost	100 MBit/s	Typ	Zástrčka
Závažnost znečištění	2		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92
ECLASS 14.0	27-44-02-92		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známa)	6c

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Oznámení o změně produktu	PCN PCN
Uživatelská dokumentace	Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable
Katalogy	Catalogues in PDF-format

HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

otevřený konec / otevřený konec



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC XX5E01 O0XXXDM-1000
Číslo objednávky	12571000
GTIN (EAN)	4050118752748
Množství	1 ks

otevřený konec / otevřený konec



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC XX5E02 O0XXXDM-1000
Číslo objednávky	12581000
GTIN (EAN)	4050118752755
Množství	1 ks

HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Krimpované kontakty



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS4 M AWG26-24	Verze
Číslo objednávky	2565880000	Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4050118575705	
Množství	100 ks	
Typ	HDC MBUS4 M AWG22-20	Verze
Číslo objednávky	2565900000	Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4050118575453	
Množství	100 ks	
Typ	HDC MBUS4 M AWG18	Verze
Číslo objednávky	2565920000	Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4050118575477	
Množství	100 ks	

otevřený konec / otevřený konec



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC XX6A01 O0XXXDM-1000
Číslo objednávky	2512671000
GTIN (EAN)	4050118753011
Množství	1 ks

HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

otevřený konec / otevřený konec



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojniový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC XX6A02 OOXXXDM-1000
Číslo objednávky	2512681000
GTIN (EAN)	4050118753028
Množství	1 ks

Stínící objímky



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojniový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CF 10.3	Verze
Číslo objednávky	2566010000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575859	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MBUS CFS 7.0	Verze
Číslo objednávky	2566070000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575910	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MBUS CF 8.5	Verze
Číslo objednávky	2566040000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575880	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MBUS CF 9.7	Verze
Číslo objednávky	2566020000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575866	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MBUS CF 7.3	Verze
Číslo objednávky	2566060000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575903	
Množství	10 ks	

HDC MBUS4 D5E MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HDC MBUS CF 7.9	Verze
Číslo objednávky	4566050000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575897	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MBUS CF 9.1	Verze
Číslo objednávky	4566030000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575873	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MBUS CF 11.0	Verze
Číslo objednávky	4566000000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575712	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MBUS CFS 5.0	Verze
Číslo objednávky	4566080000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575927	
Množství	10 ks	