

CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 1500 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 7.5 VA, Tolerance class: 0,5, Proudový transformátor s děleným jádrem
Objednací číslo	2438480000
Typ	CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118450842
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 3. června 2024 8:07:07 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	58 mm	Hloubka (v palcích)	2,283 inch
Výška	198 mm	Výška (v palcích)	7,795 inch
Šířka	155 mm	Šířka (v palcích)	6,102 inch
Čistá hmotnost	998 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...40 °C	Provozní teplota	-5 °C...40 °C
--------------------	----------------	------------------	---------------

Elektrické vlastnosti

Primární proud	1 500 A	Sekundární proud	0...5 A
Tolerance class	0,5	Zátěž	7,5 VA

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	80 mm
Lišta	80 x 120 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

Technické údaje

Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Stupeň krytí	IP20
Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud		Třída izolace	
$I_{\text{tepelný}}$	$1,0 \times I_{\text{jmen.}}, 60 \times I_{\text{jmen.}} 1 \text{ s}$		E

Koordinace izolace

Standardně	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tolerance class	0,5
------------	--------------------------------------	-----------------	-----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	Device description – Betriebsanleitung deutsch
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CMA-812-15-5A-7.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Dimensional drawing

