

CD 40X60 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Široká řada kabelových žlabů nabízí flexibilní systém správy vodičů s trvalou kvalitou. Přesné vyražené otvory v souladu s DIN EN 50085-2-3 umožňují přesnou instalaci. Kromě ok na přidržování vodiče poskytuje optimální zavírací mechanismus snadné zacvaknutí a bezpečné pasování na víko.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelový žlab, 40 mm x 60 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Objednací číslo	2588660000
Typ	CD 40X60 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118600216
Množství	24 m

CD 40X60 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1,575 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2,362 inch
Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	433 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-5...60 °C
-------------------------	------------

Obecné informace

Barevný	Šedá	Bez sledování	Ano
Flexibilní kabelový žlab	Ne	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	PVC / bez olova
Mezera mezi drážkami	12 mm	Použitelný průřez	1 960 mm²
Rozsah dodávky	Kabelový žlab, Víko	Rozsah provozní teploty	-5...60 °C
Standardy	V souladu s DIN EN 50085	Typ montáže	Příšroubováno, S lepidlem, nýtované
Verze bočního panelu	drážkované	Víko	Ano
Šířka drážek	8 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E500004

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

CD 40X60 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



CD 40X60 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nýt a kryt

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	EXRV-T 4.5	Verze
Objednací číslo	6562720000	Rozpěrný nýťovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118571578	
Množství	4 ks	
Typ	EXRV 6.5	Verze
Objednací číslo	6562690000	Rozpěrný nýt, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Množství	1 000 ks	
Typ	EXRV-T 6.5	Verze
Objednací číslo	6562710000	Rozpěrný nýťovací nástroj
GTIN (EAN)	4050118571615	
Množství	4 ks	
Typ	EXRV 4.5	Verze
Objednací číslo	6562700000	Rozpěrný nýt, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Množství	1 000 ks	

Značkování

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-LBK	Verze
Objednací číslo	6554120000	Kabelový žlab, sada lišty na štítky, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Množství	20 ks	
Typ	CD-LB	Verze
Objednací číslo	6562680000	Kabelový žlab, lišta na štítky, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Množství	150 ks	

Datum vytvoření 23. května 2024 17:56:45 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

CD 40X60 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	CD-LBH	Verze
Objednávací číslo	6562850000	Kabelový žlab, držák lišty na štítky, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Množství	150 ks	

Ploché

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednávací údaje

Typ	CD-RET 60	Verze
Objednávací číslo	6554030000	Kabelový žlab, vazač
GTIN (EAN)	4050118564167	
Množství	500 ks	

Boční rameno

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.



Všeobecné objednávací údaje

Typ	CD-RETA	Verze
Objednávací číslo	6554080000	Kabelový žlab, rameno vazače
GTIN (EAN)	4050118564204	
Množství	100 ks	

CD 40X60 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Metrický systém**

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CD-LID 60 GY	Verze
Objednací číslo	6590050000	Kabelový žlab, víko, 60 mm
GTIN (EAN)	4050118600711	
Množství	2 m	