

**THM WO 20/32 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, Bílá
Číslo objednávky	<a href="#">2621500000</a>
Typ	THM WO 20/32 WS
GTIN (EAN)	4050118625547
Množství	3 000 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,025 mm	Hloubka (v palcích)	0,001 inch
Výška	20 mm	Výška (v palcích)	0,787 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1,26 inch
Čistá hmotnost	0,117 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...
-------------------------	--------

## Obecné údaje

Barevný	Bílá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Počet na roli	3 000
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Označení vodičů a kabelů
Počet značek v balení	Forma napájení Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40...
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Typ tisku	prázdný
Velikost pole na označení	9 x 20 mm
Šířka	32 mm

## Označení vodičů a kabelů

Vnější prům. vodiče	2,8 - 7 mm	Vnější prům. vodiče, max.	7 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2,8 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

## Shoda produktu s prostředím


REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--



**THM WO 20/32 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4005070000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	