

CMA-81-2000-5A-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zásuvné transformátory proudu

Zásuvné transformátory proudu jsou vhodné zejména k montáži na přípojnicích.

Výhody tohoto typu jsou připojování bez šroubů, pomocí kotvové svorky, možnost časově úsporného připojení pro pevné i ohebné vodiče, odolnost vůči nárazům a vibracím, velká mechanická přídržná síla a vysoká proudová odolnost.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 2000 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 10 VA, Tolerance class: 1, transformátor s klidovým proudem
Objednací číslo	2680180000
Typ	CMA-81-2000-5A-10VA-1
GTIN (EAN)	4050118696530
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 1. června 2024 20:11:57 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CMA-81-2000-5A-10VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	52 mm	Hloubka (v palcích)	2,047 inch
Šířka	120 mm	Šířka (v palcích)	4,724 inch
Délka	134 mm	Délka (v palcích)	5,276 inch
Čistá hmotnost	639 g		

Elektrické vlastnosti

Primární proud	2 000 A	Sekundární proud	0...5 A
Tolerance class	1	Zátěž	10 VA

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	54 mm
Lišta	80 x 10 mm, 60 x 30 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

Technické údaje

Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Stupeň krytí	IP20
Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud		Třída izolace	
$I_{\text{tepelný}}$	$1,2 \times I_{\text{jmen.}}$		E

Koordinace izolace

Standardně	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tolerance class	1
------------	--------------------------------------	-----------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	UL- certificate UKCA Declaration of Conformity Declaration of Conformity
Technické údaje	CAD data – STEP
Technická dokumentace	3D drawing
Uživatelská dokumentace	Device description – instruction sheet english.pdf Device description – Betriebsanleitung deutsch
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CMA-81-2000-5A-10VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy**