

**HDC C HS SM0.2-0.5 AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpované spoje poskytují elektrické a mechanické spojení mezi vodičem a kontaktem, které je bezpečné a spolehlivé. Optimální krimpované připojení je plynotěsné a odolné proti korozi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zástrčný, zlato, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
Objednací číslo	<a href="#">2748700000</a>
Typ	HDC C HS SM0.2-0.5 AU
GTIN (EAN)	4050118890709
Množství	100 ks

## HDC C HS SM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,15 g
----------------	--------

## Teploty

Mezní teplota	-55 °C ... 130 °C
---------------	-------------------

## Všeobecné údaje

Materiál	Slitina mědi	Provedení povrchu	zlato
Průměr kontaktu, kolík Ø	1 mm	Průřez připojeného vodiče	0.2 - 0.5 mm²
Průřez vodiče, max.	0,5 mm²	Průřez vodiče, min.	0,2 mm²
Typ	Zástrčný	Typ připojení	Nalisované připojení
Řada	ModuPlug		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual GigaBit Module</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC C HS SM0.2-0.5 AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Elektrické moduly



#### Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS HS 8 M	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6748650000</a>	Použití dat
GTIN (EAN)	4050118890716	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MGBIT 8 MC	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6748520000</a>	Datový modul
GTIN (EAN)	4050118890761	
Množství	1 ks	

### Nářadí



#### Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6592650000</a>	Nástroj k nalisování kontaktů
GTIN (EAN)	4050118603774	
Množství	1 ks	