

KCMA-8-600-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 600 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 2.5 VA, Tolerance class: 0,5, Proudový transformátor s děleným jádrem
Objednací číslo	2753410000
Typ	KCMA-8-600-5A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896213
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 1. června 2024 14:37:05 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KCMA-8-600-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	58 mm	Hloubka (v palcích)	2,283 inch
Výška	198 mm	Výška (v palcích)	7,795 inch
Šířka	155 mm	Šířka (v palcích)	6,102 inch
Čistá hmotnost	1 246 g		

Teploty

Provozní teplota	-5 °C...40 °C
------------------	---------------

Elektrické vlastnosti

Primární proud	600 A	Sekundární proud	0...5 A
Tolerance class	0,5	Zátěž	2,5 VA

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	80 mm
Lišta	80 x 120 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

Technické údaje

Délka kabelu	0,5 m	Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Stupeň krytí	IP20		

Koordinace izolace

Standardně	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tolerance class	0,5
------------	--------------------------------------	-----------------	-----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	EU Declaration of Conformity
Uživatelská dokumentace	Device description – Betriebsanleitung deutsch Device description – Instruction sheet english
Katalogy	Catalogues in PDF-format

KCMA-8-600-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

