

**IE-PI-RJ45-TH-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

RJ45 vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 5 / 14,  
HDC a rozvodné skříně IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	RJ45 vložka, Vložka zástrčky RJ45, lisování, PROFINET
Číslo objednávky	<a href="#">2768720000</a>
Typ	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
Množství	10 ks

## IE-PI-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 3,4 g

## Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

## Všeobecné údaje

Připojení 1	Lisovaný spoj	Připojení 2	RJ45
Popis výrobku	Vložka zástrčky RJ45, lisování	Propojení	PROFINET
Barevný	Různé	Průřez izolace, min.	1,3 mm
Průřez izolace, max.	1,6 mm	Kategorie	Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Průměr připojení, pevný vodič	0.57...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG)	AWG 23...AWG 22	Průměr připojení, pružný vodič	0.57...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG)	AWG 23...AWG 22	Průměr pláště, max.	7,5 mm
Stínění	360°deg, celkový kryt	Stupeň krytí	IP67
Cykly zapojování	750		

## Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Dielektrická pevnost, kontakt / stínění	≥ 1500 V AC/DC
Odpor kontaktu	≤ 10 mΩ	PoE / PoE+	odpovídá IEEE 802.3af

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 60603-7	Třídy krytí IP	IEC 60529
UL norma pro komunikační příslušenství	UL 1863		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující

## Důležitá poznámka

Informace o produktu Vložky RJ45 pro zásuvné konektory ver.1 / 4 / 5 / 14 a HDC

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Datum vytvoření 29. srpna 2024 3:37:44 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.