

THM WO 24/69 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 5 - 16 mm, 24 x 69 mm, Bílá
Objednací číslo	2621520000
Typ	THM WO 24/69 WS
GTIN (EAN)	4050118625523
Množství	1 000 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

THM WO 24/69 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,025 mm	Hloubka (v palcích)	0,001 inch
Výška	24 mm	Výška (v palcích)	0,945 inch
Šířka	69 mm	Šířka (v palcích)	2,717 inch
Čistá hmotnost	0,2 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...
-------------------------	--------

Obecné údaje

Barevný	Bílá	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Počet na roli	1 000	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Označení vodičů a kabelů	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40...	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Typ tisku	prázdný	
Velikost pole na označení	16 x 24 mm	
Šířka	69 mm	

Označení vodičů a kabelů

Vnější prům. vodiče	5 - 16 mm	Vnější prům. vodiče, max.	16 mm
Vnější prům. vodiče, min.	5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---


Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

Nákresy



THM WO 24/69 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Objednací číslo	2005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	