

POWERCRIMPER 6.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Racionalizace krimpovacích procesů si žádá stále více automatizace jednotlivých kroků. „Optimalizace doby instalace“ je to, co bude trh budoucnosti vyžadovat od svých strategických partnerů.

Automatické stroje umožňující racionální zpracování vodičů představují odpověď na požadavky budoucnosti. Všestrannost a funkčnost jsou rozhodujícími faktory pro zákazníka.

Se svou rozsáhlou řadou automatizovaných strojů nabízí společnost Weidmüller profesionální a efektivní řešení přípravy a zpracování kabelů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Krimpovací stroj, 0.5mm ² , 6mm ²
Číslo objednávky	2634310000
Typ	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
Množství	1 ks

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	405 mm	Hloubka (v palcích)	15,945 inch
Výška	240 mm	Výška (v palcích)	9,449 inch
Šířka	165 mm	Šířka (v palcích)	6,496 inch
Čistá hmotnost	15 848 g		

Automatické nalisování koncovek

Doba pulzu	přibližně 1 s	Délka nalisování koncovek	6 - 18 mm
Délka vsazení	13	Elektrické připojení	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
Hlavice	Elektropneumatický	Krimpovací rozsah	0,5...6 mm ²
Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	0,5 mm ²
Poznámka	Dvojitě kabelové koncovky v rozsahu průřezu od 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm ² , Bez potřeby výměny nástroje	Průřez koncovek, max.	6 mm ²
Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²	Připojení stlačeného vzduchu	5 - 5,5 bar
Spotřební materiál	S plastovým límcem a bez ní, Twin wire-end ferrules		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.1	17-31-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

