

PC RC M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ochranné krytky vhodné pro systém FieldPower a pro řadu WIPL s kruhovým konektorem

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2820090000
Typ	PC RC M
GTIN (EAN)	4064675591405

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3 g
----------------	-----

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...85 °C
------------------	----------------

Všeobecné technické údaje

Hlavní materiál krytu	PA 66	Stupeň krytí	IP67
-----------------------	-------	--------------	------

Obecná data

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0, V-2	Stupeň krytí	IP67
------------------------------	----------	--------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

PC RC M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****DC konektory****Konektor DC:**

kruhové konektory řady DC se vyznačují kompaktním provedením. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako samčí i samičí konektory.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RC F P2 SP
Číslo objednávky	4903200000
GTIN (EAN)	4099986122376
Množství	

DC konektory**Konektor DC:**

kruhové konektory řady DC se vyznačují kompaktním provedením. To umožňuje jejich použití v široké škále oblastí a průmyslových odvětví. Jsou k dispozici jako samčí i samičí konektory.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RC F P2 M20 SP
Číslo objednávky	4960640000
GTIN (EAN)	4064675576655
Množství	