

ESG-LP 9/17 MM SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

| | |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Verze | ESG, Značky na přístroje, 9 x 17 mm, Stříbrná |
| Číslo objednávky | 2885830000 |
| Typ | ESG-LP 9/17 MM SI |
| GTIN (EAN) | 4064675854432 |
| Množství | 15 000 ks |

Datum vytvoření 25. července 2024 9:40:27 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

ESG-LP 9/17 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,05 mm | Hloubka (v palcích) | 0,002 inch |
| Výška | 9 mm | Výška (v palcích) | 0,354 inch |
| Šířka | 17 mm | Šířka (v palcích) | 0,669 inch |
| Čistá hmotnost | 0,014 g | | |

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| Barevný | Stříbrná | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Lepidlo | Akrylátové lepidlo | Materiál | Polyamid |
| Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
| Schválení podle UL 969 | Ano | Tištěné znaky | bez |
| Verze | Samolepicí, bez obsahu ha- logenů | Šířka | 17 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | / |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|------------------------------------------|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

