

P BAG XL SET 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dílňy a továrňy dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkčností. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživateli praktické sady nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Verze | Nářadí, Příslušenství |
| Objednací číslo | 2903510000 |
| Typ | P BAG XL SET 10 |
| GTIN (EAN) | 4099986009288 |
| Množství | 1 ks |

P BAG XL SET 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|------------|---------------------|-------------|
| Hloubka | 220 mm | Hloubka (v palcích) | 8,661 inch |
| Výška | 60 mm | Výška (v palcích) | 2,362 inch |
| Šířka | 320 mm | Šířka (v palcích) | 12,598 inch |
| Čistá hmotnost | 1 965,79 g | | |

Technické údaje

| | |
|---------------|----------------------------|
| Popis výrobku | Brašna na nářadí, vybaveny |
|---------------|----------------------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000149 | ETIM 7.0 | EC000149 |
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 9.1 | 21-10-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 |

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

P BAG XL SET 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | KT 8 | Verze |
| Objednací číslo | 6002650000 | Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| Množství | 1 ks | |

VDE-izolované kombinační kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Typ | KBZ 180 | Verze |
| Objednací číslo | 6046290000 | Kleště |
| GTIN (EAN) | 4032248356485 | |
| Množství | 1 ks | |

P BAG XL SET 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochý šroubovák



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Verze |
| Objednací číslo | 6749610000 | Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Tloušťka čepele (A): 0.6 mm |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SDIS SLIM 0.8X4.0X100 | Verze |
| Objednací číslo | 6749620000 | Montážní nástroj, Šířka čepele (B): 4 mm, Délka čepele: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896367 | Tloušťka čepele (A): 0.8 mm |
| Množství | 1 ks | |

Křížový šroubovák, Phillips



Sady šroubováků izolovaných dle VDE, k práci na součástech pod napětím až do 1000 V AC a 1500 V DC, DIN EN 60900. IEC 900. Každý kus testován na „GS“ bezpečnost. Hrot vyrobený z vytvrzené, vysokolegované chrom-vanadiové molybdenové oceli, úprava povrchu z dělového bronzu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | SDIK SLIM PH2 X 100 | Verze |
| Objednací číslo | 6749660000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 2 mm, 100 mm, Tloušťka čepele (A): 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118896404 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SDIK SLIM PH1 X 80 | Verze |
| Objednací číslo | 6749650000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloušťka čepele (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896398 | |
| Množství | 1 ks | |

P BAG XL SET 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

VDE izolované telefonní kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900.

Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Typ | FRZ S 160 | Verze |
| Objednací číslo | 6046370000 | Kleště |
| GTIN (EAN) | 4032248357673 | |
| Množství | 1 ks | |

nevybaveny



Dílky a továrny dávají přednost dobře organizovaným sadám nástrojů. To má za důsledek minimální dobu hledání a přípravy, což šetří peníze. Společnost Weidmüller tyto znalosti využívá při kombinování produktů vyznačujících se velkými výhodami pro uživatele a dobrou funkčností. Krimpovací sady společnosti Weidmüller pro řezání, odizolování a krimpování kabelových dutinek poskytují uživatelům praktické sady nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| Typ | P BAG BIG | Verze |
| Objednací číslo | 6576620000 | Nářadí, Příslušenství |
| GTIN (EAN) | 4050118650594 | |
| Množství | 1 ks | |

P BAG XL SET 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Tester napětí



Testovací nástroje jsou nezbytné při instalaci, údržbě a opravách elektrických systémů a vybavení. Společnost Weidmüller nabízí celou řadu testovacích zařízení, včetně zkoušeček napětí, přepínacích metrů a zkoušeček elektrických zásuvek / jističů. Společnost Weidmüller při vývoji a navrhování zařízení vždy bere ohled na přání a zkušenosti uživatelů, díky čemuž odpovídají zařízení společnosti Weidmüller požadavkům praktických aplikací a jsou velmi spolehlivá.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ | SD ELEC PRO | Verze |
| Objednací číslo | 8855000000 | Bezkontaktní tester napětí, Ne |
| GTIN (EAN) | 4064675530343 | |
| Množství | 1 ks | |

Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zářky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | STRIPAX | Verze |
| Objednací číslo | 9005000000 | Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | |
| Množství | 1 ks | |

P BAG XL SET 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | PZ 6 ROTO ADJ | Verze |
| Objednací číslo | 6831380000 | 0, 14mm², 6mm², Lichoběžníkové krimpování |
| GTIN (EAN) | 40646754 15909 | |
| Množství | 1 ks | |