

HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

Verze	TwinMark, Označení vodičů a kabelů, 1.2 - 2.4 mm, Bílá
Číslo objednávky	2904850000
Typ	HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685147
Množství	1 ks

Datum vytvoření 29. srpna 2024 1:22:04 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,02 inch
Šířka	4,2 mm	Šířka (v palcích)	0,165 inch
Délka	75 000 mm	Délka (v palcích)	2 952,75 inch
Čistá hmotnost	208 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá
Délka	75 000 mm
Halogen	Ne
Materiál	Polyolefin
Počet značek na kombinaci	1 Smršťovací spojka, kotouč = Označení vodičů a kabelů
Počet značek v balení	Forma napájení Smršťovací spojka, kotouč
Rozsah provozní teploty, max.	105 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Tištěné znaky	bez
Typ tisku	prázdný
Šířka	4,2 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	0,25 - 0,5 mm ²
Průřez vodiče, max.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,25 mm ²
Vnější prům. vodiče	1,2 - 2,4 mm	Vnější prům. vodiče, max.	2,4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1,2 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze
Číslo objednávky	2448880000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118462944	
Množství	1 ks	