

U-OS-PWEB-ES-RT-2000/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vestavný systém PROCON-WEB lze snadno nainstalovat do systému u-OS prostřednictvím správce aplikací. Pro implementaci optimálního webového HMI řešení nabízí vestavný systém PROCON-WEB následující funkce:

- Správa uživatelů na základě rolí a práv
- Rozsáhlé alarmy
- předdefinované ovládací prvky, jako jsou tlačítka, posuvníky, textová pole nebo oblasti obrazu
- výkonné složitější ovládací prvky, jako jsou prvky iframe, grafy a tabulky
- flexibilní skriptování pro maximální flexibilitu
- Funkce Historie pro ukládání a vizualizaci historických dat
- připojení k řídicí jednotce prostřednictvím komunikačního ovladače

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Vizualizační software, Platforma pro systém runtime: u-OS compatible devices, Počet proměnných procesu, max.: 2000, Počet zařízení HMI, max.: 5
Objednávací číslo	2942010000
Typ	U-OS-PWEB-ES-RT-2000/5
Množství	1 ks

U-OS-PWEB-ES-RT-2000/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0
----------------	---

Systémová data

Operační systém	u-OS	Platforma pro systém runtime	u-OS compatible devices
Počet proměnných procesu, max.	2 000	Počet zařízení HMI, max.	5

Požadavky na systém

Minimální potřebná paměť (RAM)	0,1 GB	Operační systém	u-OS
Požadované minimální dostupné místo na disku	0,1 GB		

Funkce modulu runtime

Platforma pro systém runtime	u-OS compatible devices	Počet zařízení HMI, max.	5
Maximální počet ovladačů	1	S možností projekce od	PROCON-WEB Designer
Runtime funkce	Jednoduché a složité ovládací prvky, Alarmy, Historie, Správa uživatelů, Spojení procesu prostřednictvím komunikačních ovladačů		

Informace o licenci

Licenční pokrytí	Jednorázová licence	Typ licence	Licence k softwaru
Licenci poskytuje	ID lístku WIBU	Počet proměnných procesu, max.	2 000

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001416	ETIM 7.0	EC001416
ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ECLASS 9.0	27-24-25-02	ECLASS 9.1	27-24-25-02
ECLASS 10.0	27-24-25-02	ECLASS 11.0	27-24-25-02
ECLASS 12.0	27-24-25-02	ECLASS 13.0	27-24-25-02

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--