

HDC MMARK 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

Všeobecné objednací údaje

Verze	Značkovače, Konektorové sestavy pro těžký provoz
Číslo objednávky	2710590000
Typ	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
Množství	640 ks
kompatibilní tiskárna	2438520000 2438510000

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	3,1 mm	Šířka (v palcích)	0,122 inch
Čistá hmotnost	0,174 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Materiál	PA 66, POM	Verze	Pro modul ModuPlug MHE 4X
----------	------------	-------	---------------------------

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2, HB
Materiál	PA 66, POM	Rozsah provozní teploty, max.	125 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Tištěné znaky	prázdné
Verze	Pro modul ModuPlug MHE 4X	Šířka	3,1 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01
ECLASS 14.0	27-28-11-01		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Software	Project Examples and Templates – Configuration file M-Print PRO
Katalogy	Catalogues in PDF-format

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Elektrické moduly



Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MHE 4X2 FP	Verze
Číslo objednávky	2636080000	Signálový modul
GTIN (EAN)	4050118692822	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MHE 4X MP	Verze
Číslo objednávky	2636070000	Signálový modul
GTIN (EAN)	4050118692815	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MHE 4X FP	Verze
Číslo objednávky	2636060000	Signálový modul
GTIN (EAN)	4050118692808	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MHE 4X2 MP	Verze
Číslo objednávky	2636090000	Signálový modul
GTIN (EAN)	4050118692839	
Množství	1 ks	