

KCMA-8-3000-5A-15VA1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 3000 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 15 VA, Tolerance class: 1, Proudový transformátor s děleným jádrem
Objednací číslo	2728180000
Typ	KCMA-8-3000-5A-15VA1
GTIN (EAN)	4050118810547
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 3. června 2024 9:04:42 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

KCMA-8-3000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	79 mm	Hloubka (v palcích)	3,11 inch
Výška	243 mm	Výška (v palcích)	9,567 inch
Šířka	195 mm	Šířka (v palcích)	7,677 inch
Čistá hmotnost	3 760 g		

Elektrické vlastnosti

Primární proud	3 000 A	Sekundární proud	0...5 A
Tolerance class	1	Zátěž	15 VA

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	80 mm
Lišta	80 x 120 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

Technické údaje

Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Stupeň krytí	IP20
Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud		Třída izolace	
$I_{\text{teplný}}$	$1,2 \times I_{\text{jmen.}}$		E

Koordinace izolace

Standardně	EN 60044/1	Tolerance class	1
------------	------------	-----------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	EU Declaration of Conformity
Uživatelská dokumentace	Device description – Betriebsanleitung deutsch Device description – Instruction sheet english
Katalogy	Catalogues in PDF-format

KCMA-8-3000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

