

SIHA 3/G20/LD 35-70V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, 2.31 mA, lze zapojit
Číslo objednávky	7921580000
Typ	SIHA 3/G20/LD 35-70V
GTIN (EAN)	4032248322619
Množství	25 ks

SIHA 3/G20/LD 35-70V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	63,1 mm	Hloubka (v palcích)	2,484 inch
Výška	39,38 mm	Výška (v palcích)	1,55 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Čistá hmotnost	7,04 g		

Teploty

Provozní teplota	-50 °C... 120	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Specifikace systému

Verze	Pojistková kazeta	Nutná koncová deska	Ne
-------	-------------------	---------------------	----

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Izolační materiál	Wemid
Barevný	černá	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

Další technická data

Návod k instalaci	Návod k provozu / katalog	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	---------------------------	-------------	----------

Data hodnocení

Jmenovité napětí	250 V	Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Závažnost znečištění	3		

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

Všeobecně

Návod k instalaci	Návod k provozu / katalog	Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
-------------------	---------------------------	-------------------------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Technické údaje**Soubory ke stažení**

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Oznámení o změně produktu	PCN - EN PCN - DE
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_SIHA3.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

SIHA 3/G20/LD 35-70V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

