

**HDC MEMC 2 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexibilní**

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Datový modul
Číslo objednávky	<a href="#">2748560000</a>
Typ	HDC MEMC 2 MC
GTIN (EAN)	4050118890730
Množství	2 ks

## HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34 mm	Hloubka (v palcích)	1,339 inch
Výška	34 mm	Výška (v palcích)	1,339 inch
Šířka	34,2 mm	Šířka (v palcích)	1,346 inch
Čistá hmotnost	7,1 g		

## Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

## Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Jmenovité napětí (DIN EN 61984)	50 V
Jmenovité rázové napětí (DIN EN 61984)	0,8 kV	Jmenovitý proud (DIN EN 61984)	10 A
Kategorie rázového napětí	III	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polykarbonát	Počet pólů	2
Požadovaný počet míst na zásuvná připojení	2	Typ	Zástrčný
Závažnost znečištění	3	Řada	ModuPlug

## PE připojení, údaje

Typ připojení PE	Šroubové připojení přes rám modulu
------------------	------------------------------------

## Verze

Průřez vodiče, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Typ připojení	Nalisované připojení		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E92202

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

### HDC MEMC 2 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## HDC MEMC 2 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Standardně



### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 16B AD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">429010000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233315	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 16B DA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">429030000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233407	
Množství	1 ks	

### Standardně



### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 24B FA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">429070000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233520	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 24B AF	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">429050000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233285	
Množství	1 ks	

## HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Elektrické moduly



## Flexibilní

Čtyři velikosti modulu umožňují individuální řešení a tím šetří velké množství prostoru. Menší rozteč také znamená optimalizovaný design.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS HD 1 M	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4748630000</a>	Použití dat
GTIN (EAN)	4050118890693	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MBUS HS 8 M	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4748650000</a>	Použití dat
GTIN (EAN)	4050118890716	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MBUS HD 4 M	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4748590000</a>	Použití dat
GTIN (EAN)	4050118890723	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MBUS HE 1 M	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4748610000</a>	Použití dat
GTIN (EAN)	4050118890822	
Množství	1 ks	

## S krátkým vodícím kolíkem



## Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MFGS 16B DA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4736940000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118823004	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MFGS 16B AD	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4736930000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118822298	
Množství	1 ks	

## HDC MEMC 2 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Standardně



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 6B BA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">428940000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233353	
Množství	1 ks	

Typ	HDC MF 6B AB	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">428920000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233414	
Množství	1 ks	

### Stínící deska MEMC



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MEMC ADP	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">448740000</a>	Sběrnice stínění
GTIN (EAN)	4050118890624	
Množství	1 ks	

## HDC MEMC 2 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Standardně



### Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 10B CA	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">428980000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233278	
Množství	1 ks	
Typ	HDC MF 10B AC	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">428960000</a>	Rám
GTIN (EAN)	4050118233223	
Množství	1 ks	