

## KCMA-42-750-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku, Podobné ilustraci



Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 750 A, Sekundární proud, max.: 1 A, Zátěž: 2.5 VA, Tolerance class: 0,5, Proudový transformátor s děleným jádrem
Číslo objednávky	<a href="#">2753200000</a>
Typ	KCMA-42-750-1A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896268
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 14. června 2024 18:49:21 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## KCMA-42-750-1A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	69 mm	Hloubka (v palcích)	2,717 inch
Výška	96 mm	Výška (v palcích)	3,78 inch
Šířka	67 mm	Šířka (v palcích)	2,638 inch
Čistá hmotnost	540 g		

## Teploty

Provozní teplota	-5 °C...50 °C
------------------	---------------

## Elektrické vlastnosti

Primární proud	750 A	Sekundární proud	0...1 A
Tolerance class	0,5	Zátěž	2,5 VA

## Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	42 mm
Místo instalace	Vnitřní použití		

## Technické údaje

Délka kabelu	0,5 m	Stupeň krytí	IP20
--------------	-------	--------------	------

## Koordinace izolace

Tolerance class	0,5
-----------------	-----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)Uživatelská dokumentace [Instruction sheet German](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

## KCMA-42-750-1A-2.5VA-0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

