

KCMA 5-400-5A-1VA-0.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

Všeobecné objednací údaje

Verze	Primární proud: 400 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 1 VA, Tolerance class: 0,5, Proudový transformátor s děleným jádrem
Číslo objednávky	2753370000
Typ	KCMA 5-400-5A-1VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896237
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 15. června 2024 5:24:41 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KCMA 5-400-5A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	58 mm	Hloubka (v palcích)	2,283 inch
Výška	158 mm	Výška (v palcích)	6,22 inch
Šířka	125 mm	Šířka (v palcích)	4,921 inch
Čistá hmotnost	1 103 g		

Teploty

Provozní teplota	-5 °C...40 °C
------------------	---------------

Elektrické vlastnosti

Primární proud	400 A	Sekundární proud	0...5 A
Tolerance class	0,5	Zátěž	1 VA

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	55 mm
Lišta	50 x 80 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

Technické údaje

Délka kabelu	0,5 m	Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Stupeň krytí	IP20		

Koordinace izolace

Standardně	IEC 61869-2: 2012	Tolerance class	0,5
------------	-------------------	-----------------	-----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	EU Declaration of Conformity
Uživatelská dokumentace	Device description – Betriebsanleitung deutsch Device description – Instruction sheet english
Katalogy	Catalogues in PDF-format

KCMA 5-400-5A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

