

TS15X5 ST MPC0712 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Podobné ilustraci

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Nosná lišta, TS 15, Šířka: 55 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované |
| Objednací číslo | 8000037599 |
| Typ | TS15X5 ST MPC0712 VER |
| GTIN (EAN) | 4050118653113 |
| Množství | 20 ks |

Datum vytvoření 2. července 2024 17:59:13 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

TS15X5 ST MPC0712 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 5,5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,217 inch |
| Výška | 15 mm | Výška (v palcích) | 0,591 inch |
| Šířka | 55 mm | Šířka (v palcích) | 2,165 inch |
| Čistá hmotnost | 11 g | | |

Všeobecné informace

| | | | |
|------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| Integrovaný upevňovací | Přišroubováno | Materiál | Ocel |
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Provedení povrchu | galvanizované, pochromované |
| Standardy | DIN EN 60715 | Tloušťka materiálu | 1 mm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |