

**CUTFIX PRO FEEDER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Pro automatické řezání jednotlivých vodičů na určitou délku
- Vysoká opakovatelnost díky přesnému DC servopohonu
- Rozhraní ke kontrole automatického řezáku přes IBM kompatibilní PC

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Automatické přístroje, Stroj na řezání
Objednací číslo	<a href="#">2797200000</a>
Typ	CUTFIX PRO FEEDER
GTIN (EAN)	4064675213215
Množství	1 ks

## CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	370 mm	Hloubka (v palcích)	14,567 inch
Výška	250 mm	Výška (v palcích)	9,842 inch
Šířka	300 mm	Šířka (v palcích)	11,811 inch
Čistá hmotnost	13 000 g		

## Automatické řezání

Displej	LCD displej	Délka předvýběru, max.	999 999 mm
Délka předvýběru, min.	1 mm	Elektrické připojení	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Hlavice	elektrické	Jednotlivé pružné/pevné vodiče	max. 10 mm <sup>2</sup> / max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Klávesnice	Dotykový displej	Množství předvýběru, max.	Nastavitelné množství dílů, kód
Otvor (max. průměr)	8 mm vnější průměr	Připojená zátěž	0,1 kW
Software	k vyměňování dat s IBM kompatibilním PC		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-03
ECLASS 10.0	17-13-01-03	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">BDAL CUTFIX PRO / FEEDER</a> <a href="#">Manual Cutfix Pro Cutfix Pro Feeder</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CUTFIX PRO FEEDER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Příslušenství / náhradní díly**

- Pro automatické řezání jednotlivých vodičů na určitou délku
- Vysoká opakovatelnost díky přesnému DC servopohonu
- Rozhraní ke kontrole automatického řezáku přes IBM kompatibilní PC

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	AIMESA V CUTFIX	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6054740000</a>	Příslušenství, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248104512	
Množství	1 ks	