

**C300-32B-320B-2S-M25-15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobné ilustraci

Předem zapojené kabely umožňují jednoduché, rychlé a bezchybné připojení Honeywell C300 IOTA (vstupní-výstupní svorkové sestavy) a FTA (periferní svorkové sestavy) od společnosti Weidmüller.

Kabely mohou být dodány s jednoduchými nebo dvojitými konektory nebo s volnými konci a dutinkami.

Kryt zjednodušuje manipulaci a poskytuje robustní připojení s IOTA. Také umožňuje použití kabelů různých velikostí a délek do 50 m.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup>
Číslo objednávky	<a href="#">7789828150</a>
Typ	C300-32B-320B-2S-M25-15
GTIN (EAN)	4032248182114
Množství	1 ks

Datum vytvoření 7. června 2024 4:22:22 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

## C300-32B-320B-2S-M25-15

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	3 413 g
----------------	---------

## Teploty

Skladovací teplota	-10...60 °C	Provozní teplota	-10...50
--------------------	-------------	------------------	----------

## Všeobecné údaje

Délka kabelu	15	Kabel	Kabel LiYCY
Konektor rozhraní	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL	Konektor, PLC strana	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL
Materiál	PVC	Počet pólů, min.	32 pólů
Průřez vodiče	0,25 mm <sup>2</sup>	Vhodné pro	Digitální signály
Vnější průměr	11,85 ± 1 mm		

## Elektrické údaje

Celkový proud, max.	3 A	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Jmenovité napětí	≤ 250 V <sub>dc</sub> ≤ 250 V <sub>ac</sub>	Odpor	≤ 80 mΩ/m
Provozní napětí	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC	Zatížitelnost, vodič / stínění	300 pF/m
Zatížitelnost, vodič / vodiče	300 pF/m	Zkouška vysokého napětí	1 kV / 1 s

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	<a href="#">Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>