

**CBX200 USB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku****Všeobecné objednávací údaje**

Číslo objednávky	<a href="#">8978580000</a>
Typ	CBX200 USB
GTIN (EAN)	4032248813759
Množství	1 ks

## CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	160 g
----------------	-------

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C	Provozní teplota	-10 °C...50 °C
Vlhkost	10...90 % (bez kondenzace)		

## Pravděpodobnost selhání

SIL v souladu s IEC 61508	Žádné
---------------------------	-------

## Vstup

Typ	USB 2.0 (USB zástrčka typu A)	Vstupní napětí	1,6 ... 5,6 V
Vstupní odpor	22 kΩ	Vstupní proud	≤ 100 mA

## Výstup

Aktivační signál	9...15 V typ. 12 V / 4 mA	Proud impedance zátěže	≤ 300 Ω
Type	RS232 (4-pole 2.5-mm jack plug)	Výstupní napětí, pozn.	3.3 V regulated
Úroveň na rozhraní	1,8...5,6 V (automatické přizpůsobení)		

## Obecné údaje

Stupeň krytí	IP40
--------------	------

## Koordinace izolace

Izolační napětí	2,5 kV (vstup / výstup)
-----------------	-------------------------

## Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení
---------------	--------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001417	ETIM 7.0	EC001417
ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ECLASS 9.0	27-24-22-16	ECLASS 9.1	27-21-92-90
ECLASS 10.0	27-24-22-16	ECLASS 11.0	27-24-22-16
ECLASS 12.0	19-20-05-92	ECLASS 13.0	19-20-05-92

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751

## CBX200 USB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Důležitá poznámka

Informace o produktu

CBX200 USB je převodník rozhraní USB2.0/RS232 s galvanickým oddělením. Poskytuje další funkce možnosti ovládání a napájení připojených zařízení RS232. CBX200 USB umožňuje konfiguraci skupiny produktů ACT20 a převodníků signálů WAVE TTA.

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Application notes – Declaration of Conformity](#)Software [WI-Manager, DTM-Library for online installation](#)  
[Release notes for Weidmueller FDT-DTM Software version](#)Uživatelská dokumentace [Device description – Instruction sheet](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

## CBX200 USB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití



### Příklad použití

