


H6,0/23 ZH SW SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Ve svazkovém balení (5 x 100 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | vodič a dutinka, Dvojitá koncovka, 20 mm, 12 mm, černá |
| Objednací číslo | 9004930000 |
| Typ | H6,0/23 ZH SW SV |
| GTIN (EAN) | 4008190482701 |
| Množství | 100 ks |
| Balení | Velkoobjemové balení |

Datum vytvoření 29. května 2024 11:57:32 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

H6,0/23 ZH SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,69 g

Technické údaje

| | | | |
|---------------|------------------------------|-------|------------------|
| Popis výrobku | Dutinka na pár vodičů, černá | Verze | Dvojitá koncovka |
|---------------|------------------------------|-------|------------------|

Kabelové koncovky

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|
| Barevný kód | Weidmueller | Délka odizolování | 20 mm |
| Délka povrchu kontaktu (L2) | 12 mm | L1 v mm | 23 mm |
| Průměr povrchu kontaktu (D1) | 4,5 mm | Průřez propojení AWG, max. | AWG 10 |
| Průřez vodiče | 6 mm ² | Tloušťka kovové objímky (S1) | 0,2 mm |
| Tloušťka plastové objímky (S2) | 0,5 mm | Výška objímky (A) | 11,4 mm |
| Šířka objímky (B) | 6,2 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E499744 |

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | Technical information - EN Technical information - DE |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

H6,0/23 ZH SW SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Výkres**