

STRIPAX 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zářky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabele s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů
Objednací číslo	9005610000
Typ	STRIPAX 16
GTIN (EAN)	4008190183875
Množství	1 ks

STRIPAX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0,866 inch
Výška	99 mm	Výška (v palcích)	3,898 inch
Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7,48 inch
Čistá hmotnost	170,1 g		

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k odizolování do průřezu 16 mm ²
---------------	---

Nástroje k odizolování

Délka odizolování, max.	25 mm	Odizolovací rozsah AWG, max.	6 AWG
Odizolovací rozsah AWG, min.	10 AWG	Odizolovací rozsah, min.	6 mm ²
Průřez vodiče (kapacita odřezávání)	6 mm ²	Průřez vodiče, max.	16 mm ²
Průřez vodiče, min.	6 mm ²	Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Oznámení o změně produktu	Technische Änderung für Abisolierwerkzeug Stripax Technical change to stripping tool Stripax
Uživatelská dokumentace	Manual Library and function block – BDAL Stripax all version
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

STRIPAX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy




STRIPAX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERME 16 ² SPX 4	Verze
Objednací číslo	6119040000	Příslušenství, Držák řezacího nástroje
GTIN (EAN)	4032248948437	
Množství	1 ks	
Typ	ERTE KLBC SPX 16	Verze
Objednací číslo	6571490000	Příslušenství, Výměnná upínací čelist
GTIN (EAN)	4050118582116	
Množství	1 ks	