

PZ 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými
objímkami nebo bez**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, 6mm ² , 16mm ² , Krimpování - odsazení
Objednací číslo	9012600000
Typ	PZ 16
GTIN (EAN)	4008190035440
Množství	1 ks
Náhradní díly	9012640000 9202810000

Datum vytvoření 23. května 2024 7:38:27 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7,874 inch
Čistá hmotnost	429,8 g		

Technické údaje

Popis výrobku	(2) Krimpovací kleště	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	-----------------------	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	16 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	6 mm ²
Průřez vodiče, max. AWG	AWG 6	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 10
Type of contact	Wire-end ferrules with/without plastic collars		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení	Průřez koncovek, max.	16 mm ²
Průřez koncovek, min.	6 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	manual_PZ16_PZ6/5
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Náhradní díly

Náhradní díly



Po odstranění izolace lze nakrmpovat příslušný kontakt nebo koncovku na konec vodiče. Krimpování vytvoří bezpečné připojení mezi vodičem a kontaktem a z velké části nahradilo pájení. Krimpování znamená vytvoření homogenního, trvalého připojení mezi vodičem a připojovacím prvkem. Připojení lze provést pouze za pomoci vysoce kvalitního a přesného nástroje. Výsledkem je bezpečné a spolehlivé mechanické i elektrické připojení. Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu mechanických krimpovacích kleští. Vestavěné ráčny s mechanismem uvolnění zajišťují optimální krimpování. Krimpovaná připojení vytvořená nástroji od společnosti Weidmüller odpovídají mezinárodním standardům a předpisům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Verze
Objednací číslo	6202810000	Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248512577	
Množství	1 ks	

Příslušenství / náhradní díly



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	EINSATZPAAR PZ 16E
Objednací číslo	6012640000
GTIN (EAN)	4008190114831
Množství	1 ks

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 10 mm²

- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H10,0/28T BR	Verze	Balení
Objednací číslo	6021160000	vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Hnědá	volné
GTIN (EAN)	4008190041915		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/28 EB	Verze	Balení
Objednací číslo	6565800000	vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Slonovinová	volné
GTIN (EAN)	4008190138646		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/22D R	Verze	Balení
Objednací číslo	6019240000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190075385		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/22T BR	Verze	Balení
Objednací číslo	6021150000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Hnědá	volné
GTIN (EAN)	4008190086886		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/28D R	Verze	Balení
Objednací číslo	6019250000	vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190041410		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/22 EB	Verze	Balení
Objednací číslo	6534200000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Slonovinová	volné
GTIN (EAN)	4008190033460		
Množství	100 ks		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Jmenovitý průřez vodiče 16 mm²



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H16,0/28 GN	Verze	Balení
Objednací číslo	6566000000	vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190165406		
Množství	100 ks		
Typ	H16,0/28T W	Verze	Balení
Objednací číslo	6021180000	vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190151980		
Množství	100 ks		
Typ	H16,0/28D BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6019270000	vodič a dutinka, standard, 21 mm, 18 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190100773		
Množství	100 ks		
Typ	H16,0/22 GN	Verze	Balení
Objednací číslo	6565900000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190022181		
Množství	100 ks		
Typ	H16,0/22D BL	Verze	Balení
Objednací číslo	6019260000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190125806		
Množství	100 ks		
Typ	H16,0/22T W	Verze	Balení
Objednací číslo	6021170000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Bílá	volné
GTIN (EAN)	4008190151478		
Množství	100 ks		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

ve velkoobjemovém balení



- Polypropylenová kónická kabelová průchodka
- Odolné proti teplotě do 105 °C

pro vodiče od 1,5 do 16 mm² (AWG 16–6)
pozinkovaná měď
Rozměrové tolerance podle DIN 46228 část 4

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/23X GE SV	Verze	Balení
Objednací číslo	6006790000	vodič a dutinka, standard, 17 mm, 12 mm, Žlutá	Velkoobjemové
GTIN (EAN)	4008190332303		balení
Množství	100 ks		

Jmenovitý průřez vodiče 0,25 mm² - 6,0 mm²



Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm² (AWG 24–10)
pozinkovaná měď
rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodáváno volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/18	Verze	Balení
Objednací číslo	6004130000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190143626		
Množství	500 ks		
Typ	H6,0/10	Verze	Balení
Objednací číslo	6004120000	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 10 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190104795		
Množství	500 ks		
Typ	H6,0/12	Verze	Balení
Objednací číslo	6191900000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190026851		
Množství	500 ks		
Typ	H6,0/15	Verze	Balení
Objednací číslo	6124700000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190003807		
Množství	500 ks		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Řada dvojitého koncovky s plastovým límcem



Krabice plná kabelových dutinek s plastovou objímkou:

- v barevném kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Verze	Balení
Objednací číslo	6025400000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190341596		
Množství	1 ks		
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Verze	Balení
Objednací číslo	6025920000	Sortiment vodičů a koncovek, Box, Barevný kód: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190101442		
Množství	1 ks		

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm²

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/26D GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6019230000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190072117		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/20 SW	Verze	Balení
Objednací číslo	6533500000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190183905		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/20D GE	Verze	Balení
Objednací číslo	6019220000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190151607		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/26 SW	Verze	Balení
Objednací číslo	6565700000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190026837		
Množství	100 ks		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H6,0/20T GN	Verze	Balení
Objednací číslo	6021130000	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190111731		
Množství	100 ks		
Typ	H6,0/26T GN	Verze	Balení
Objednací číslo	6021140000	vodič a dutinka, standard, 20 mm, 18 mm, Zelená	volné
GTIN (EAN)	4008190022501		
Množství	100 ks		

Jmenovitý průřez vodiče 10,0 mm² - 185,0 mm²



Pro vodiče od 10,0 do 185,0 mm² (AWG 7–350 MCM)
 pozinkovaná měď
 rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1
 • dodávány volně v plastovém sáčku

Všeobecné objednávací údaje

Typ	H16,0/12	Verze	Balení
Objednací číslo	6492500000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190114190		
Množství	500 ks		
Typ	H10,0/15	Verze	Balení
Objednací číslo	6124800000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190037475		
Množství	500 ks		
Typ	H10,0/18	Verze	Balení
Objednací číslo	6379300000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190156091		
Množství	500 ks		
Typ	H16,0/32	Verze	Balení
Objednací číslo	6004160000	vodič a dutinka, standard, 32 mm, 32 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190084004		
Množství	100 ks		
Typ	H10,0/12	Verze	Balení
Objednací číslo	6282900000	vodič a dutinka, standard, 12 mm, 12 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190075972		
Množství	500 ks		
Typ	H16,0/25	Verze	Balení
Objednací číslo	6004150000	vodič a dutinka, standard, 25 mm, 25 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190037253		
Množství	100 ks		
Typ	H16,0/15	Verze	Balení
Objednací číslo	6124300000	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 15 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190162993		
Množství	500 ks		

PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	H16,0/18	Verze	Balení
Objednací číslo	6375200000	vodič a dutinka, standard, 18 mm, 18 mm, Ne	volné
GTIN (EAN)	4008190077105		
Množství	100 ks		