

CRIMPFIX R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatický nástroj na odizolování vodičů a naliso- vání koncovek
Číslo objednávky	9028500000
Typ	CRIMPFIX R
GTIN (EAN)	4008190860073
Množství	1 ks

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	330 mm	Hloubka (v palcích)	12,992 inch
Výška	430 mm	Výška (v palcích)	16,929 inch
Šířka	390 mm	Šířka (v palcích)	15,354 inch
Čistá hmotnost	23 957 g		

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Doba pulzu	přibližně 1 s	Délka koncové dutinky na vodiče	14 mm
Délka nalisování koncovek	8 mm	Elektrické připojení	100-240 V / 50/60 Hz / 25 VA
Hlavice	Elektropneumatický	Průřez koncovek, max.	2,5 mm ²
Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²	Připojení stlačeného vzduchu	5 - 5,5 bar
Rozsah odizolování	0,5-2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Spotřební materiál	Spojené koncové dutinky na vodiče

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřiditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Typ	WTE CF L/LS V2/V3	Verze
Číslo objednávky	424470000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118240276	
Množství	1 ks	
Typ	CRIMPFIX MAGAZIN	Verze
Číslo objednávky	443370000	Příslušenství, Příchytka
GTIN (EAN)	4050118457308	
Množství	1 ks	
Typ	EXZ-SET CF L/LS V3	Verze
Číslo objednávky	484880000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118293883	
Množství	1 ks	
Typ	HUELSENTRENNMESSER	Verze
Číslo objednávky	498740000	Příslušenství, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118097108	
Množství	1 ks	
Typ	SCHRSA CF L/LS V1	Verze
Číslo objednávky	454740000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118260670	
Množství	1 ks	
Typ	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Verze
Číslo objednávky	483530000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118073676	
Množství	1 ks	
Typ	FESA CF L/LS V1	Verze
Číslo objednávky	454780000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118260809	
Množství	1 ks	
Typ	AIMESA CF U/LS TIN	Verze
Číslo objednávky	432150000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4032248920082	
Množství	1 ks	
Typ	SCHRSA CF L/LS V2	Verze
Číslo objednávky	454750000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118260588	
Množství	1 ks	
Typ	FESA CF L/LS V2	Verze
Číslo objednávky	454790000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118260779	
Množství	1 ks	

Datum vytvoření 7. června 2024 17:52:05 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	FESA TPE CF UNI	Verze
Číslo objednávky	454800000	Automatické přístroje, Náhradní díl
GTIN (EAN)	4050118260687	
Množství	1 ks	