

**CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Na koaxiální kabel a kulaté (stíněné) datové kabely od  $\varnothing$  2,5 do 8 mm
- Odizolování vodičů 1, 2 a 3 úrovní v jediné operaci

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění
Číslo objednávky	<a href="#">9030500000</a>
Typ	CST
GTIN (EAN)	4008190062293
Množství	1 ks

Datum vytvoření 15. června 2024 13:11:56 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## CST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	26 mm	Hloubka (v palcích)	1,024 inch
Výška	45 mm	Výška (v palcích)	1,772 inch
Šířka	100 mm	Šířka (v palcích)	3,937 inch
Čistá hmotnost	64,25 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k odizolování
---------------	-----------------------

## Nástroje k odizolování

Max. průměr vodiče	8 mm	Min. průměr vodiče	2,5 mm
Typ kabelu	Koaxiální a kulaté datové kabely		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	


**CST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití



## CST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Příslušenství / náhradní díly



- Na koaxiální kabel a kulaté (stíněné) datové kabely od  $\varnothing$  2,5 do 8 mm
- Odizolování vodičů 1, 2 a 3 úrovní v jediné operaci

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MEKA GR CST	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4032050000</a>	Příslušenství, Kazeta nástroje na řezání
GTIN (EAN)	4008190029708	
Množství	1 ks	
Typ	MEKA SW CST	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4032220000</a>	Příslušenství, Kazeta nástroje na řezání
GTIN (EAN)	4008190458560	
Množství	1 ks	
Typ	MEKA OR CST	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4032200000</a>	Příslušenství, Kazeta nástroje na řezání
GTIN (EAN)	4008190198169	
Množství	1 ks	
Typ	MEKA GN CST	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4032000000</a>	Příslušenství, Kazeta nástroje na řezání
GTIN (EAN)	4008190010102	
Množství	1 ks	
Typ	MEKA HG CST	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4032210000</a>	Příslušenství, Kazeta nástroje na řezání
GTIN (EAN)	4008190466510	
Množství	1 ks	
Typ	EINSTELLBLOCK CST	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4005800000</a>	Příslušenství, Seřizovací blok
GTIN (EAN)	4008190209681	
Množství	1 ks	
Typ	SCHA CST	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4032060000</a>	Příslušenství
GTIN (EAN)	4008190136932	
Množství	1 ks	
Typ	MEKA BR CST	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4032010000</a>	Příslušenství, Kazeta nástroje na řezání
GTIN (EAN)	4008190135928	
Množství	1 ks	
Typ	MEKA RT CST	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4032040000</a>	Příslušenství, Kazeta nástroje na řezání
GTIN (EAN)	4008190004644	
Množství	1 ks	

## CST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	MEKA GE CST	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4032030000</a>	Příslušenství, Kazeta nástroje na řezání
GTIN (EAN)	4008190133191	
Množství	1 ks	

### Příslušenství / náhradní díly



CST s modrou čepelí dosahuje nejlepších výsledků odizolování.

Modrá dvouúrovňová čepel je zvláště vhodná na Ethernetové kabely. Šetří čas a zaručuje optimální výsledky odizolování.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	MEKA BL CST	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4032020000</a>	Příslušenství, Kazeta nástroje na řezání
GTIN (EAN)	4008190153236	
Množství	1 ks	