

WQV PEN 50N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Vstup napájení

Naše široká řada svorkovnic W s naší hlavní řadou odbočovacích svorek WPD, které jsou optimalizovány k zajištění pohodlného použití i úspory prostoru, zaručují bezpečné a praktické připojení vstupu napájení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 150 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 18.50, Izolované: Ne, Šířka: 9.5 mm
Číslo objednávky	9201610000
Typ	WQV PEN 50N
GTIN (EAN)	4032248561308
Množství	5 ks

WQV PEN 50N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	49,3 mm	Hloubka (v palcích)	1,941 inch
Výška	28,5 mm	Výška (v palcích)	1,122 inch
Šířka	9,5 mm	Šířka (v palcích)	0,374 inch
Čistá hmotnost	33,59 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

Údaje materiálu

Materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbřitě šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Příšroubováno
-------------------	--------------	--------------	---------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	150 A
-----------------	-------

Propojka

Jmenovitý proud, 2 póly	150 A	Jmenovitý proud, více pólů	150 A
Počet propojených svorkovnic	2	Typ	Spojovací konektor

Rozměry

Rozeč v mm (P)	18,5 mm
----------------	---------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	2
-------------------	--------------	------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

WQV PEN 50N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks Instruction User Manual WQV PEN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	