

KEB MOPL 3030 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Montážní desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Klippon EB (Essential Box), Montážní deska, Výška: 240 mm, Šířka: 240 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná |
| Objednací číslo | 8000074171 |
| Typ | KEB MOPL 3030 MSZN |
| GTIN (EAN) | 4064675425168 |
| Množství | 1 ks |

Datum vytvoření 23. května 2024 3:52:23 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KEB MOPL 3030 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 1,5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,059 inch |
| Výška | 240 mm | Výška (v palcích) | 9,449 inch |
| Šířka | 240 mm | Šířka (v palcích) | 9,449 inch |
| Čistá hmotnost | 670 g | | |

Všeobecné informace

| | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Materiál | Ocelové plechy | Provedení povrchu | galvanizované |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 |
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

KEB MOPL 3030 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy**