

**KEB MOPL 5050 S2N H****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

Montážní desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Klippon EB (Essential Box), Montážní deska, Výška: 440 mm, Šířka: 440 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">8000074322</a>
Typ	KEB MOPL 5050 S2N H
GTIN (EAN)	4064675425311
Množství	1 ks

Datum vytvoření 5. června 2024 22:42:41 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## KEB MOPL 5050 S2N H

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,059 inch
Výška	440 mm	Výška (v palcích)	17,323 inch
Šířka	440 mm	Šířka (v palcích)	17,323 inch
Čistá hmotnost	2 245 g		

## Všeobecné informace

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4301 (304)	Provedení povrchu	neošetřené
Tloušťka materiálu	1,5 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KEB MOPL 5050 S2N H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

