

**TPSDHA KEB 130X50 S4B R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

K dispozici je celá řada držáků štítků pro dobrou viditelnost označení, další štítky podle potřeby.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Klippon EB (Essential Box), Pouzdra, Nýtované, Výška: 50 mm, Šířka: 171 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">8000075816</a>
Typ	TPSDHA KEB 130X50 S4B R
GTIN (EAN)	4064675425366
Množství	1 ks

Datum vytvoření 4. června 2024 8:11:59 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## TPSDHA KEB 130X50 S4B R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,65 inch
Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1,969 inch
Šířka	171 mm	Šířka (v palcích)	6,732 inch
Čistá hmotnost	80 g		

## Všeobecné informace

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)	Provedení povrchu	kartáčované
----------	---------------------------------	-------------------	-------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002626	ETIM 7.0	EC002626
ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ECLASS 9.0	27-18-28-16	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-16	ECLASS 11.0	27-18-28-16
ECLASS 12.0	27-18-28-16	ECLASS 13.0	27-18-28-16

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**TPSDHA KEB 130X50 S4B R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Nákresy**