

KTB GP 456220 AB S4E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 167 mm, Šířka: 610 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo	8000090758
Typ	KTB GP 456220 AB S4E
GTIN (EAN)	4064675634812
Množství	1 ks

Datum vytvoření 7. července 2024 16:23:13 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KTB GP 456220 AB S4E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3 mm	Hloubka (v palcích)	0,118 inch
Výška	167 mm	Výška (v palcích)	6,575 inch
Šířka	610 mm	Šířka (v palcích)	24,016 inch
Čistá hmotnost	2 420 g		

Všeobecné informace

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404	Provedení povrchu	elektricky leštěno
Průchodkové desky	vrchol, Dolní	Přírubová deska	Ano
Stupeň krytí (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	Tloušťka materiálu	3 mm

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404	Provedení povrchu	elektricky leštěno
Tloušťka materiálu	3 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ECLASS 9.0	27-14-24-21	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-14-24-21	ECLASS 11.0	27-14-24-21
ECLASS 12.0	27-14-24-21	ECLASS 13.0	27-14-24-21

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /

Soubory ke stažení

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)