

**IE-XM-ST/ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Vývod pro nosnou lištu, konstrukce ST spojky podle IEC  
61754-2

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Výstup montážní lišty, vláknová optika, Spojka ST-ST, IP20
Objednací číslo	<a href="#">8808340000</a>
Typ	IE-XM-ST/ST
GTIN (EAN)	4032248505920
Množství	1 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 10:54:41 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-XM-ST/ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 27 g

## Teploty

Provozní teplota -25 °C...70 °C

## Všeobecné údaje

Barevný	Světle šedá	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu		Konfigurace	Kontrolní okénko k označení Rozměr 1 TE rozteče podle normy DIN 43880. Kompatibilní s insta
	PA 66, UL 94: V-0		
Popis výrobku	Spojka ST-ST	Připojení 1	ST
Připojení 2	ST	Stupeň krytí	IP20
Typ montáže	TS 35	Ztráta při zapojování	<0,15 dB

## Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61754-2

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">GOST Approval</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-XM-ST/ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## IE-XM-ST/ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Značka výstupu



Štítky na popisovou plochu na vývodech svorkovnicové lišty od společnosti Weidmüller.

Výhody pro vás:

- bílé
- prázdné
- na štítkovém listu

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-DM
Objednací číslo	<a href="#">6813500000</a>
GTIN (EAN)	4032248513345
Množství	50 ks