

MEHA OB/UN 16² SPX 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zářky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Příslušenství, Držák řezacího nástroje |
| Objednací číslo | 9054080000 |
| Typ | MEHA OB/UN 16² SPX 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190022150 |
| Množství | 1 ks |

MEHA OB/UN 16² SPX 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 11,2 mm | Hloubka (v palcích) | 0,441 inch |
| Výška | 23 mm | Výška (v palcích) | 0,906 inch |
| Šířka | 30 mm | Šířka (v palcích) | 1,181 inch |
| Čistá hmotnost | 6,98 g | | |

Technické údaje

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Popis výrobku | Držák řezného nástroje pro Stripax 16 |
|---------------|---------------------------------------|

Nástroje k odizolování

| | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Barevný | Bílá | Průřez vodiče, max. | 16 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 6 mm ² | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001509 | ETIM 7.0 | EC001509 |
| ETIM 8.0 | EC001509 | ETIM 9.0 | EC001509 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-92-37 | ECLASS 9.1 | 21-04-48-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-92-37 | ECLASS 11.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-48-91 | ECLASS 13.0 | 21-04-48-91 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|