

KT 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schneidwerkzeuge, Einhandschneider
Best.-Nr.	1157820000
Typ	KT 14
GTIN (EAN)	4032248945344
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 20. Mai 2024 23:57:26 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

KT 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1,181 inch
Höhe	63,5 mm	Höhe (inch)	2,5 inch
Breite	225 mm	Breite (inch)	8,858 inch
Nettogewicht	324,78 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schneidwerkzeug bis 14 mm Außendurchmesser	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	--	------------	--------------------

Schneidwerkzeuge

Aluminiumkabel eindrätig, max. (mm ²)	35 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (AWG)	2/0 AWG
Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (mm ²)	70 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. Ø	14 mm
Daten-/Telefon-/Steuerkabel, max. Ø	14 mm	Kupferkabel - eindrätig, max.	16 mm ²
Kupferkabel - eindrätig, max. (AWG)	6 AWG	Kupferkabel - feindrätig, max.	70 mm ²
Kupferkabel - feindrätig, max. (AWG)	2/0 AWG	Kupferkabel - mehrdrätig, max.	35 mm ²
Kupferkabel - mehrdrätig, max. (AWG)	2 AWG	Kupferkabel, max. Ø	14 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Manufacturer's Declaration - Cable cutters
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

KT 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

 max. 14 mm

 max. 16 mm²

 max. 35 mm²

 max. 70 mm²

suggested cross-section range/
Empfohlener Querschnittsbereich