

**HDC 24B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Transportschutzkappen sind für die Baugrößen 3, 4, 6 und 8 erhältlich und können mit den IP65 – Standardgehäusen verwendet werden. Die einfach zu befestigenden Transportschutzkappen entsprechen der Schutzart IP20 und sind auf allen Gehäuseunterteilen, Anbau und Sockelgehäuse verwendbar. Durch die integrierte Öse kann eine Fangschnur, die nicht zum Lieferumfang gehört, befestigt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Schwere Steckverbinder, Zubehör, Schutzkappe |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1215930000</a>                   |
| Art        | HDC 24B DC                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118000207                                |
| VPE        | 10 Stück                                     |

**HDC 24B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Höhe         | 18 mm  | Höhe (inch)   | 0,709 inch |
| Breite       | 46 mm  | Breite (inch) | 1,811 inch |
| Länge        | 123 mm | Länge (inch)  | 4,843 inch |
| Nettogewicht | 13,2 g |               |            |

**Allgemeine Daten**

|           |                   |           |      |
|-----------|-------------------|-----------|------|
| BG        | 8                 | Baugröße  | 8    |
| Farbe     | weiß, transparent | Schutzart | IP20 |
| Werkstoff | Polypropylen      |           |      |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002943    | ETIM 7.0    | EC002943    |
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|            |  |
|------------|--|
| Kataloge   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Broschüren | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

## HDC 24B DC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

