

## ETA 1180 01 2.5A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



Abbildung ähnlich

Sicherungsautomaten für die Integration unserer Sicherungsklemmen für KFZ-Sicherungen erstrecken sich von 100 mA bis 25 A an.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Feinsicherung, 2.5 A
Best.-Nr.	<a href="#">1278980000</a>
Typ	ETA 1180 01 2.5A
GTIN (EAN)	4050118091403
VPE	5 Stück

## ETA 1180 01 2.5A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	52,3 mm	Tiefe (inch)	2,059 inch
Höhe	24,4 mm	Höhe (inch)	0,961 inch
Breite	8,2 mm	Breite (inch)	0,323 inch
Nettogewicht	10,6 g		

## Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

## Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	64 V	Nennstrom	2,5 A
--------------------	------	-----------	-------

## Sicherungseinsätze

Ausführung	Sicherungselement	Farbe	schwarz
Strom	2,5 A		

## Systemkennwerte

Ausführung	Sicherungselement
------------	-------------------

## Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
-------	---------

## weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	gesteckt
---------------	---------------	------------	----------

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>