

**HDC MF 10B AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Rahmen
Best.-Nr.	<a href="#">1428960000</a>
Art	HDC MF 10B AC
GTIN (EAN)	4050118233223
VPE	1 Stück

## HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	34,4 mm	Tiefe (inch)	1,354 inch
Höhe	36,4 mm	Höhe (inch)	1,433 inch
Breite	64 mm	Breite (inch)	2,52 inch
Nettogewicht	67,541 g		

## Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

## Allgemeine Daten

Anzahl Steckplätze	3	Baugröße	4
Baureihe	ModuPlug	Steckzyklen	≥ 500
Werkstoff	Zinkdruckguss		

## Anschlussdaten PE

Anschlussart PE	Schraubanschluss	Anzugsdrehmoment, max. PE-Anschluss	1,2 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	10 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm²

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-06	ECLASS 9.1	27-44-02-06
ECLASS 10.0	27-44-02-06	ECLASS 11.0	27-44-02-06
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E92202

## Downloads




Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC MF 10B AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## HDC MF 10B AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Sonstiges



Über die schweren Steckverbinder hinaus bietet Ihnen RockStar® das passende Zubehör für absolute Funktionalität und Sicherheit bei der Anlagenverkabelung, u.a. Codierungssystem, Schirmbügel, Abdeckplatten und Ersatzdichtungen

### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MF CA 16 PE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1480940000</a>	PE-Erweiterung
GTIN (EAN)	4050118289657	
VPE	10 Stück	
Art	HDC MF FIXING	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1480290000</a>	Transportsicherung
GTIN (EAN)	4050118288704	
VPE	20 Stück	

### HDC ModuPlug



Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze .

### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC CM GUIDING SOCKET	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1202670000</a>	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Zubehör
GTIN (EAN)	4032248985135	
VPE	100 Stück	
Art	HDC CM GUIDING PIN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1202660000</a>	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Zubehör
GTIN (EAN)	4032248985258	
VPE	100 Stück	

**HDC MF 10B AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Schirmbügel**

Über die schweren Steckverbinder hinaus bietet Ihnen RockStar® das passende Zubehör für absolute Funktionalität und Sicherheit bei der Anlagenverkabelung, u.a. Codierungssystem, Schirmbügel, Abdeckplatten und Ersatzdichtungen

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	HDC MSL10	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1435420000</a>	Schirmbügel
GTIN (EAN)	4050118239959	
VPE	1 Stück	