

ES EPG 45 AEH 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | 25mm², Trapezcrimp |
| Best.-Nr. | 1501070000 |
| Art | ES EPG 45 AEH 25 |
| GTIN (EAN) | 4050118309164 |
| VPE | 1 Stück |

ES EPG 45 AEH 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

| | |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 182 g |
|--------------|-------|

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Crimpbereich, max. | 25 mm ² | Leiterquerschnitt max. AWG | 4 |
|--------------------|--------------------|----------------------------|---|

Crimpeinsätze

| | | | |
|-------------|-------|-------------------------|----|
| Crimpbreite | 19 mm | Crimpquerschnitt Kupfer | 25 |
|-------------|-------|-------------------------|----|

Werkzeugdaten Crimpen

| | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|--|
| Crimpart/-profil | Trapezcrimp | | |
| Kabelschuhquerschnitt | nominal | 25 mm ² | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Downloads

| | |
|------------|--|
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |