

**VFSKHI/4,0-6,0/9512****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491760000</a>                                                                       |
| Art        | VFSKHI/4,0-6,0/9512                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118301588                                                                                    |
| VPE        | 100 Stück                                                                                        |

**VFSKHI/4,0-6,0/9512****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 2,7 g |
|--------------|-------|

**Verbinder**

|                                  |                   |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Isolation                        | vorhanden         | Kennfarbe                        | gelb              |
| Leiteranschlussquerschnitt       | 6 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 4 mm <sup>2</sup> | Länge 1 (l1)                     | 28,6 mm           |
| Material/Kunststoff              | PVC               | Steckbreite (d2)                 | 9,5 mm            |
| Steckdicke (d3)                  | 1,2 mm            |                                  |                   |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000516    | ETIM 7.0    | EC000516    |
| ETIM 8.0    | EC000516    | ETIM 9.0    | EC000516    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-92 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-92 |

**Umweltanforderungen**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbef1b3 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Kataloge   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren |                                          |

**VFSKHI/4,0-6,0/9512**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



VFSKHI/4,0-6,0/9512

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## Crimping tools

**Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | CTI 6 G                    | Ausführung                                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9202850000</a> | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,                 |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimp, Parallelcrimp                   |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                    |
| Art        | CTI 6                      | Ausführung                                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9006120000</a> | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Ovalcrimp, Doppelcrimp                                                             |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                    |