

**SKMU PG29-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, PG 29, 4 mm, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1719210000</a>  |
| Art        | SKMU PG29-MS  |
| GTIN (EAN) | 4008190352431   |
| VPE        | 50 Stück  |

**SKMU PG29-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |             |            |
|--------------|--------|-------------|------------|
| Höhe         | 4 mm   | Höhe (inch) | 0,157 inch |
| Nettogewicht | 11,7 g |             |            |

**Allgemeine Angaben**

|                  |          |                 |                     |
|------------------|----------|-----------------|---------------------|
| Außendurchmesser | 47,36 mm | Gewinde (außen) | PG 29               |
| Gewinde (innen)  | PG 29    | Gewindelänge    | 4 mm                |
| Gewindesteigung  | 1,59 mm  | Halogene        | Nein                |
| Schlüsselweite 1 | 41 mm    | Stärke          | 4 mm                |
| Verschraubung    | PG 29    | Werkstoff       | Messing, vernickelt |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

**Umweltanforderungen**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|            |  |
|------------|--|
| Kataloge   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren |  |

## SKMU PG29-MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

