

**SZS M40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	SZS (Gezahnte Unterlegscheibe), Sicherungszahnscheibe, M 40, Edelstahl 1.4404 (316 L)
Best.-Nr.	<a href="#">1736340000</a>
Typ	SZS M40
GTIN (EAN)	4008190963545
VPE	5 Stück

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 03:57:32 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## SZS M40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	4,5 mm	Höhe (inch)	0,177 inch
Nettogewicht	16,5 g		

### Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	60 mm	Gewinde (außen)	M 40
Gewinde (innen)	M 40	Gewindesteigung	1,5 mm
Halogene	halogenfrei	Innendurchmesser D2	41 mm
Stärke	1,8 mm	Verschraubung	Metrisch
Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316 L)		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002345	ETIM 7.0	EC002345
ETIM 8.0	EC002345	ETIM 9.0	EC002345
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**Datenblatt**

**SZS M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

