

**KLBUE CO 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild****Schirmung und Erdung**

Den effektiven Schutz von Mensch und Anlage vor Störeinflüssen wie elektrischen oder magnetischen Feldern realisieren Sie mit unseren Schutzleiter- und Schirmungsklemmen in unterschiedlichen Anschlusstechnologien. Umfangreiches Zubehör komplettiert unser Angebot.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl
Best.-Nr.	<a href="#">1749161001</a>
Art	KLBUE CO 4
GTIN (EAN)	4032248064458
VPE	10 Stück

## KLBUE CO 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	56 mm	Tiefe (inch)	2,205 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1,26 inch
Breite	25 mm	Breite (inch)	0,984 inch
Befestigungsmaß Breite	31 mm	Nettogewicht	53,252 g

### Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

### Allgemeines

Einbauhinweis Sammelschiene

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max. 28 mm      Kabeldurchmesser, min. 15 mm

### Maße

Raster in mm (P) 25 mm

### Systemkennwerte

Ausführung für Schirmanschluss

### Werkstoffdaten

Werkstoff Stahl      Farbe silber

### weitere technische Daten

Befestigungsart gerastet      Einbauhinweis Sammelschiene  
 explosionsgeprüfte Ausführung Nein

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)  
 Anwenderdokumentation [Beipackzettel\\_KLBUE.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)  
 Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)  
 Broschüren

## KLBUE CO 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Winkelschienen



Sammelschienen bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl von Leitungen bei geringem Platzbedarf anzuschließen. Außerdem ist die Integration in unsere Reihenklammen für die Gebäudeinstallation möglich, oder Sie können unsere Sammelschienen zur Auflage des Kabelschirms nutzen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	WSH 4 MT	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1079900000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190379254	
VPE	10 Stück	
Art	SMSE WSH U1 MT	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1083900000</a>	Zubehör, Sammelschiene, Stahl verzinkt
GTIN (EAN)	4008190065515	
VPE	10 Stück	

### Set



Sammelschienen bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl von Leitungen bei geringem Platzbedarf anzuschließen. Außerdem ist die Integration in unsere Reihenklammen für die Gebäudeinstallation möglich, oder Sie können unsere Sammelschienen zur Auflage des Kabelschirms nutzen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	WSH 19 MT	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1083200000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190059538	
VPE	10 Stück	
Art	WSH 18 MT	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1083100000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190053246	
VPE	10 Stück	

## KLBUE CO 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Schienenhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	WSH 1	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1068700000</a>	Zubehör, Schienenhalter, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
VPE	10 Stück	
Art	WSH 3/H/N	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1715970000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
VPE	10 Stück	
Art	WSH 6	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1080200000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
VPE	10 Stück	
Art	WSH 5	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1080100000</a>	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
VPE	10 Stück	

### Kupfer



Kupfer besitzt unter allen verwendeten Metallen die beste elektrische Leitfähigkeit was zu der höchsten Kurzschlussfestigkeit führt. Dadurch ist die Kupfersammelschiene auch die am weitesten verbreitete Variante.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">0348900000</a>	Sammelschiene (Klemmen)
GTIN (EAN)	4008190024802	
VPE	1 m	