

KLBU CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



Schirmung und Erdung

Den effektiven Schutz von Mensch und Anlage vor Störeinflüssen wie elektrischen oder magnetischen Feldern realisieren Sie mit unseren Schutzleiter- und Schirmungsklemmen in unterschiedlichen Anschlusstechnologien. Umfangreiches Zubehör komplettiert unser Angebot.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl
Best.-Nr.	1752131001
Art	KLBU CO 2
GTIN (EAN)	4032248064434
VPE	10 Stück

KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	41,6 mm	Tiefe (inch)	1,638 inch
Höhe	18 mm	Höhe (inch)	0,709 inch
Breite	21,1 mm	Breite (inch)	0,831 inch
Befestigungsmaß Breite	20 mm	Nettogewicht	18,7 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage, Sammelschiene

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max.	15 mm	Kabeldurchmesser, min.	4 mm
------------------------	-------	------------------------	------

Maße

Raster in mm (P) 18 mm

Systemkennwerte

Ausführung für Schirmanschluss

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber
-----------	-------	-------	--------

weitere technische Daten

Befestigungsart	gerastet	Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 14:05:32 MESZ

KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Winkelschienen



Sammelschienen bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl von Leitungen bei geringem Platzbedarf anzuschließen. Außerdem ist die Integration in unsere Reihenklammern für die Gebäudeinstallation möglich, oder Sie können unsere Sammelschienen zur Auflage des Kabelschirms nutzen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	WSH 4 MT	Ausführung
Best.-Nr.	1079900000	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190379254	
VPE	10 Stück	
Art	SMSE WSH U1 MT	Ausführung
Best.-Nr.	1083900000	Zubehör, Sammelschiene, Stahl verzinkt
GTIN (EAN)	4008190065515	
VPE	10 Stück	

Set



Sammelschienen bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl von Leitungen bei geringem Platzbedarf anzuschließen. Außerdem ist die Integration in unsere Reihenklammern für die Gebäudeinstallation möglich, oder Sie können unsere Sammelschienen zur Auflage des Kabelschirms nutzen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	WSH 18 MT	Ausführung
Best.-Nr.	1083100000	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190053246	
VPE	10 Stück	
Art	WSH 19 MT	Ausführung
Best.-Nr.	1083200000	Zubehör, Schienenhalter, Metall
GTIN (EAN)	4008190059538	
VPE	10 Stück	

KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Kupfer



Kupfer besitzt unter allen verwendeten Metallen die beste elektrische Leitfähigkeit was zu der höchsten Kurzschlussfestigkeit führt. Dadurch ist die Kupfersammelschiene auch die am weitesten verbreitete Variante.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Ausführung
Best.-Nr.	0348900000	Sammelschiene (Klemmen)
GTIN (EAN)	4008190024802	
VPE	1 m	

Schienenhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	WSH 5	Ausführung
Best.-Nr.	1080100000	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
VPE	10 Stück	
Art	WSH 1	Ausführung
Best.-Nr.	1068700000	Zubehör, Schienenhalter, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
VPE	10 Stück	
Art	WSH 6	Ausführung
Best.-Nr.	1080200000	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
VPE	10 Stück	
Art	WSH 3/H/N	Ausführung
Best.-Nr.	1715970000	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
VPE	10 Stück	