

BS 35/WSH 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Befestigungsset, Stahl
Best.-Nr.	1760720000
Art	BS 35/WSH 2
GTIN (EAN)	4008190068714
VPE	10 Stück

BS 35/WSH 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	37 mm	Tiefe (inch)	1,457 inch
Höhe	52 mm	Höhe (inch)	2,047 inch
Breite	13 mm	Breite (inch)	0,512 inch
Durchmesser	3 mm	Nettogewicht	30,8 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage	Tragschiene	TS 35
---------------	---------------	-------------	-------

Maße

Durchmesser	3 mm	Versatz TS 35	26 mm
-------------	------	---------------	-------

Systemkennwerte

Ausführung	Montagefuß	Tragschiene	TS 35
------------	------------	-------------	-------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	grau
-----------	-------	-------	------

weitere technische Daten

Arretierung	schraubbar	Befestigungsart	geschraubt
Einbauhinweis	Direktmontage	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	